

## Шановні колеги!

Пропонуємо Вашій увазі нові кастомізовані лінзи радіусного дизайну від французької компанії Precilens - DRL. Лінзи DRL мають унікальну подвійну реверсну зону, що дозволяє долати складнощі з плоскими роївками, високими ступенями міопії (до -8.0 Д) і астигматизму (до -4.5Д), включаючи простий астигматизм). Ортокератологічні лінзи DRL здатні корегувати гіперметропію і пресбіопію. Для підбору лінз DRL обов'язкова наявність топографу з можливістю вимірювання ексцентриситету в протилежних меридіанах.

Описання лінз DRL та комерційна пропозиція в додатку.

Реєстрація обов'язкова за посиланням:

<https://shorturl.at/w6mUJ>

## Програма вебінару:

1. Історія компанії Precilens та її продукція;
2. Конструкція лінз DRL та DRLToric. Алгоритм підбору. Авер'янова О.С.;
3. Як уникнути помилок підбору та оптимізувати посадку лінз DRL – лектор Jaume Raupе професор оптометрії – розробник дизайну лінз DRL.

**П'ЯТНИЦЯ**  
**21.06 О 19.00**



**ВЕБІНАР**  
**БЕЗКОШТОВНИЙ**

\*Посилання на Zoom кабінет буде відправлено Вам за день до заходу на Вашу електронну адресу.